

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Moulin à café compteur manuel 2 kg

|               |                          |               |
|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012473      |
| MARFIL        | <b>Groupe d'articles</b> | Moulin à café |



|                              |          |                                                          |                    |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00012473 | <b>Poids net [kg]</b>                                    | 10.00              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 210      | <b>Puissance électrique [kW]</b>                         | 0.370              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 380      | <b>Alimentation</b>                                      | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 600      | <b>Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]</b> | 2.00               |

# Fiche technique

Dessin technique



Moulin à café compteur manuel 2 kg

Modèle


Code SAP

00012473

MARFIL

Groupe d'articles

Moulin à café



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Moulin à café compteur manuel 2 kg

|        |                   |               |
|--------|-------------------|---------------|
| Modèle | Code SAP          | 00012473      |
| MARFIL | Groupe d'articles | Moulin à café |

**1. Code SAP:**

00012473

**2. Largeur nette [mm]:**

210

**3. Profondeur nette [mm]:**

380

**4. Hauteur nette [mm]:**

600

**5. Poids net [kg]:**

10.00

**6. Largeur brute [mm]:**

230

**7. Profondeur brute [mm]:**

400

**8. Hauteur brute [mm]:**

640

**9. Poids brut [kg]:**

11.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. La couleur extérieure de l'appareil:**

Gris

**12. Matériel:**

ABS plastique

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.370

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Capacité de poids du récipient de l'appareil [kg]:**

2.00

**16. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5